



Tikslios fiksavimo žiedų replės, Tipas: A11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	719890 A11
GTIN	4003773048824
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.

Replės dengtos pilka antikorozyne danga. Rankenos padengtos plastikų. Lankstas su **integruota spyruokle. B forma – lenktos žiaunos 90°.**

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Techninis aprašymas

Forma	B
visas ilgis	130 mm
išorinių fiksavimo žiedų Ø	10 - 25 mm
Smaigalių Ø	1,3 mm
Norma	DIN 5254 B
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Išorinis žiedas, lenktas

Žiaunų forma	Galai lenkti 90° kampu
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	su pilka antikorozine danga
su ribotuvu	ne
lankstas su integruota atidarymo spyruokle	taip
Rankena su fiksatoriumi	ne
Keičiami galiukai	ne
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės