



## Fiksavimo žiedų replės, Tipas: A51



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	719895 A51
GTIN	4003773025023
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Rankenos iš plieno skardos su nustatymo įtaisu. **B forma – lenktos žiaunos 90°.**

#### Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

#### Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

#### Standartas:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Techninis aprašymas

Forma	B
Smaigalių Ø	3,5 mm
išorinių fiksavimo žiedų Ø	122 - 300 mm
visas ilgis	570 mm
Norma	DIN 5254 B
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Išorinis žiedas, tiesus
Žiaunų forma	Galai lenkti 90° kampu
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Valcuotas plienas, ypač tvirtas

Viršūnės medžiaga	Specialus įrankių plienas, grūdintas alyva
Paviršius	dažyta juodai milteliniu būdu
Rankena su fiksatoriumi	taip
Keičiami galiukai	taip
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės

---

## Priedai

Viršūnių pora fiksavimo žiedų replėms Forma A51	719910 A51
---	------------