



Fiksavimo žiedų replės, Tipas: J6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	719795 J6
GTIN	4003773024927
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Rankenos iš plieno skardos su nustatymo įtaisu.

Su įmontuotais smaigaliais. C forma – tiesios žiaunos.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Techninis aprašymas

Forma	C
visas ilgis	580 mm
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių Ø	252 - 400 mm
Smaigalių Ø	4,5 mm
Norma	DIN 5256 C
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Vidinis žiedas, tiesus
Žiaunų forma	tiesus
Medžiaga	Valcuotas plienas

Viršūnės medžiaga	Specialus įrankių plienas, grūdintas alyva
Paviršius	dažyta juodai milteliniu būdu
Rankena su fiksatoriumi	taip
Keičiami galiukai	taip
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės

Priedai

Viršūnių pora fiksavimo žiedų replėms Forma J6	719810 J6
--	-----------