

**Garant****Tikslios fiksavimo žiedų replės, Tipas: A11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	719870 A11
GTIN	4045197504159
Produktų klasė	71B

**Aprašymas****Modelis:**

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.

Juodos replės. Galvutė nušlifuota. Rankenos padengtos plastikiu. Lankstas su **integruota spyruokle. B forma – lenktos žiaunos 90°.**

**Privalumai:**

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

**Paskirtis:**

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

**Standartas:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	130 mm
Smaigalių Ø	1,3 mm
Forma	B
išorinių fiksavimo žiedų Ø	10 - 25 mm
Norma	DIN 5254 B
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Išorinis žiedas, lenktas

Žiaunų forma	Galai lenkti 90° kampu
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Specialusis plienas
Viršūnės medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	juoda
su ribotuvu	ne
lankstas su integruota atidarymo spyruokle	taip
Rankena su fiksatoriumi	ne
Keičiami galiukai	ne
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės