



Fiksavimo žiedų replės, Tipas: J51



Užsakymo data

Užsakymo numeris	719795 J51
GTIN	4003773024958
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Rankenos iš plieno skardos su nustatymo įtaisu.

Su įmontuotais smaigaliais. D forma – lenktos žiaunos 90°.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Techninis aprašymas

visas ilgis	590 mm
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių Ø	122 - 300 mm
Smaigalių Ø	3,5 mm
Forma	D
Norma	DIN 5256 D
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Vidinis žiedas, lenktas
Žiaunų forma	Galai lenkti 90° kampu
Medžiaga	Valcuotas plienas

Viršūnės medžiaga	Specialus įrankių plienas, grūdintas alyva
Paviršius	dažyta juodai milteliniu būdu
Rankena su fiksatoriumi	taip
Keičiami galiukai	taip
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės

Priedai

Viršūnių pora fiksavimo žiedų replėms Forma J51	719810 J51
---	------------