

Garant**Tikslios fiksavimo žiedų replės, Tipas: J01****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	719770 J01
GTIN	4045197504043
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.

Juodos replės. Galvutė nušlifuota. Rankenos padengtos plastikiu.

Su įmontuotais smaigaliais. D forma – lenktos žiaunos 90°.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Techninis aprašymas

Forma	D
visas ilgis	130 mm
Smaigalių Ø	0,9 mm
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių Ø	8 - 13 mm
Norma	DIN 5256 D
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Vidinis žiedas, lenktas
Žiaunų forma	Galai lenkti 90° kampu
Rankena	su plastikine danga

Medžiaga	Specialusis plienas
Viršūnės medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	juoda
lankstas su integruota atidarymo spyruokle	taip
Rankena su fiksatoriumi	ne
Keičiami galiukai	ne
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės