



Tikslios fiksavimo žiedų replės, Tipas: A41



Užsakymo data

Užsakymo numeris	719890 A41
GTIN	4003773048855
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.

Replės dengtos pilka antikorozine danga. Rankenos padengtos plastikumu. Lankstas su **integruota spyruokle. B forma – lenktos žiaunos 90°.**

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Techninis aprašymas

visas ilgis	305 mm
Forma	B
Smaigalių Ø	3,2 mm
išorinių fiksavimo žiedų Ø	85 - 140 mm
Norma	DIN 5254 B
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Išorinis žiedas, lenktas

Žiaunų forma	Galai lenkti 90° kampu
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	su pilka antikoroazine danga
su ribotuvu	ne
lankstas su integruota atidarymo spyruokle	taip
Rankena su fiksatoriumi	ne
Keičiami galiukai	ne
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės