



## Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m, nerūdijantis, Storis: 0,06mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	478507 0,06
GTIN	4045197925572
Produktų klasė	42H

### Aprašymas

#### Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas didėjančia tvarka (išimtis - Nr.478502 nuo dyd. 0,08).

Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostą galima atkirpti norimo ilgio.

**Nerūdijantis** – atsparus rūdimis bei rūgštims nerūdijantis plienas, medžiaga Nr. 1.4310 (arba 1.4301, storis 0,005–0,05 mm), valcuotas, tvirtas, paviršius neapdirbtas.

#### Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindrų nustatymui.

### Techninis aprašymas

Storis	0,06 mm
Leistina paklaida	±3 μm
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija	T3
Medžiaga	nerūdijantis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX

Ratukų ilgis	5 m
Ratukų plotis	12,7 mm
Produkto rūšis	Tarpumačių juostelė