

**Garant****Spiralinis grąžtas HSS W, be dangos, Ø DC h8: 5,8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	114200 5,8
GTIN	4045197015662
Produktų klasė	11B

**Aprašymas****Modelis:**

Standartinė šerdis be pastorinto koto. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnę.

Šlifuoti platūs grioveliai, geresniam drožlės pasišalinimui.

Glotniai šlifuotas paviršius.

Viršūnės forma A nuo dydžio 2,0 mm.

**Rekomendacija:****Maksimalus gręžimo gylis:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	57 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	5,8 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D <sub>s</sub>	5,8 mm
Bendras ilgis L	93 mm
Pastūma f apdirbant ilgadožlį aliuminį ir plastiką	0,14 mm/aps,
Norma	DIN 338
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	48,3 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35-40 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	40 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		