

**Garant****Ištekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto  $\varnothing$  / plokštelių dydžiai: 16/09mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	250036 16/09
GTIN	4045197925916
Produktų klasė	21T

## Aprašymas

**Modelis:**

PCLNR 95° ištekinimo peilis keičiamoms plokštelėms CN.

## Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 09T3..
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15,25 mm
Svirtis	259015 11
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	11 mm
Svirties varžtas	259018 9
Plokštelės dydis	9 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Laikiklio ISO kodas	A16M PCLNR/L09
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500