

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250037 16/09
GTIN	4045197925923
Produktų klasė	21T

Aprašymas**Modelis:**

PCLN 95° ištekinimo peilis keičiamoms plokštelėms CN.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 09T3..
Svirtis	259015 11
Laikiklio ISO kodas	A16M PCLNR/L09
Bendras ilgis L	150 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Užspaudimo ilgis L ₂	15,25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Svirties varžtas	259018 9
Plokštelės dydis	9 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	20 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500