

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-618, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094260 10
GTIN	10076490489448
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® 11-618. Ypatingai plonos ir vis tiek labai tvirtos pirštinės, megztos **18 dydžio (18-Gauge)** technologija. Puikiai tinka nesudėtingiems montavimo darbams, kai itin svarbus tikslumas, baigiamajam elektrinių variklių, kondicionavimo ir ventiliavimo sistemų bei laidų pynių surinkimui.

Detalus aprašymas:

Plonos megztos pirštinės paprastiems montavimo darbams, leidžia atlikti tikslius judesius.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Kvėpuoja	labai gerai
Imti alyvuotiems daiktams	gerai
Dangos medžiaga	PU (poliuretanas)

be silikono	ne
Apsauga nuo karščio	nėra
Lietimo pojūtis	labai gerai
Be DMF	ne
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
Pirštinių dydis	10
Tinkama forma	labai gerai
Serija	HyFlex®
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Turinys	12
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
EN 388	3121X
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	195 mm
Spalva	juoda / mėlyna
Svoris	7,4 g
Mezgimo technologija	18G
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	PU
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	FG
Produkto rūšis	Universalios pirštinės