

**Pirštinių pora 6230, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094236 10
GTIN	4059904093805
Produktų klasė	09H

Aprašymas**Modelis:**

6230. Antistatinės pirštinės **ESD** darbams. Taip pat tinka ir **liečiamajam ekranui**.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatiinių iškrovų, neizoluoja rankų nuo elektros įtampos.

Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.

Techninis aprašymas

Lietimo pojūtis	labai gerai
be silikono	ne
Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
EN 388 Atsparumas įpjovimams	1

Tinkama forma	gerai
EN 388 Atsparumas pradūrimui	1
Kvėpuoja	gerai
EN 388 Atsparumas dilimui	4
Dangos medžiaga	PU (poliuretanai)
Pirštinių dydis	10
Apsauga nuo karščio	nėra
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
EN 388 Atsparumas įplėšimams	3
Be DMF	ne
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Turinys	12
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Mezgimo technologija	13G
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Paskirtis	daugkartin.
EN 388	3141X
Pagrindo medžiaga	Nailonas/anglies pluoštas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	balta / pilka
Svoris	14 g
Produkto rūšis	ESD pirštinės