



Spynos įvorė 225-010-40 be apyraktės



Užsakymo data

Užsakymo numeris	914207
GTIN	2050000977657
Produktų klasė	93B

Aprašymas

Modelis:

Užrakto liežuvėlis lenktas 30,5 mm ilgio, 15,5 mm pločio, užrakinimo svirties eiga 180°.

Tinka:

Visi stalčių blokai darbataliams, sisteminės darbo vietos, darbo stalai, įrankių spintos ir montavimo vežimėliai Nr. serija 920000 – 920130 ir 932000 – 933427; 933500, 933720 – 933900 ir 934800 – 934830, pagaminimo metai nuo 2000 vidurio iki 2008 vidurio. **Išimtis:** netinka durelėms aukščiau paminėtos serijos (įvorė Nr. 914200), ir darbatalio stalčiams su ilgais skyriais Nr. 932600 (įvorė Nr. 914203 nuo 2006 rugpjūčio).

Tiekimo sudėtis:

Spynos įvorė iškart su užrakinimo kaiščiu, su tvirtinimo veržle.

Techninis aprašymas

Rakinamosios svirties kelias	180 laipsniai
netinka	Durys Nr. Stalčių blokų grupė
Apyraktę galima tiesiog įkišti	taip
Įvorės medžiaga	Žalvaris
darbo vietos įrangai, gaminamai nuo	2000-ųjų vidurio
darbo vietos įrangai, gamintai iki	2008-ųjų vidurio
Užrakto liežuvėlio plotis	15,5 mm
Tiekama be apyraktės	taip

Užrakto liežuvėlio forma	lenktos
Tinka	Stalčių blokas, grupė 92 ir 93
Apyraktę galima pakeisti	taip
Užrakto tipas	Įvorė cilindrinei spynai
Užrakto liežuvėlio ilgis	30,5 mm
Išėma pagal spynos cilindro formą	taip
Tvirtinimo priemonės yra komplekte	taip
Galima įstatyti HO rakinamos įrangos apyraktę	taip
Produkto rūšis	Spynos įvorė