




Spynos įvorė 225-010-41 be apyraktės



Užsakymo data

Užsakymo numeris	914209
GTIN	2050000977671
Produktų klasė	93B

Aprašymas

Modelis:

Užrakto liežuvėlis lenktas 30,5 mm ilgio, 15,5 mm pločio, užrakinimo svirties eiga 90°.

Tinka:

GARANT dirbtuvių vežimėliai Nr. 915000, pagaminimo metai nuo 2000 vidurio iki 2006 vidurio.

GARANT dirbtuvių vežimėliai Nr. 916360, pagaminimo metai nuo 2006 vidurio. GARANT

dirbtuvių vežimėliai Nr. 914505, pagaminimo metai nuo 2017 vidurio.

Tiekimo sudėtis:

Spynos įvorė iškart su užrakinimo kaiščiu, su tvirtinimo veržle.

Techninis aprašymas

darbo vietos įrangai, gamintai iki	Nr. 915500 iki 2006-ųjų vidurio
Rakinamosios svirties kelias	90 laipsniai
Tvirtinimo priemonės yra komplekte	taip
Apyraktę galima pakeisti	taip
Apyraktę galima tiesiog įkišti	taip
Galima įstatyti HO rakinamos įrangos apyraktę	taip
Užrakto liežuvėlio plotis	15,5 mm

Užrakto liežuvėlio ilgis	30,5 mm
Tiekama be apyraktės	taip
Užrakto tipas	Įvorė cilindrinei spynai
Išėma pagal spynos cilindro formą	taip
Įvorės medžiaga	Žalvaris
Užrakto liežuvėlio forma	lenktos
darbo vietos įrangai, gaminamai nuo	Nr. 915500 nuo 2000-ųjų vidurio; Nr. 916360 nuo 2006-ųjų vidurio
Produkto rūšis	Spynos įvorė