

**Garant****Rankinis plėstuvas konfiguruojam, be dangos, Nominalusis Ø DC: 1,8mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 160200 1,8    |
| GTIN             | 4045197926418 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas****Modelis:**

Su **kairine spirale** 7 – 8° ir ilga kreipiančiąja dalimi - 1/4 pjaunamosios briaunos ilgio. Lyginis dantų skaičius kintamu žingsniu - puiki kiaurymės kokybė. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą.

Rankiniai plėstuvai **nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.**

**Paskirtis:**

Kiaurosiosms kiaurymėms (netinka aklinosioms kiaurymėms). Taip pat puikiai tinka pertraukiamajam apdirbimui.

**Techninis aprašymas**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>          | 1,8 mm         |
| Koto keturbriaunis □                  | 1,4 mm         |
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>          | 31 mm          |
| Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub> | 23 mm          |
| Bendras ilgis L                       | 47 mm          |
| Ø ribos                               | 1,701 - 1,9 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z            | 4              |
| Danga                                 | be dangos      |
| Ašmenys                               | HSS            |
| Norma                                 | DIN 206 B      |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas  | 7-8 laipsniai  |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Vidinis aušinimas            | ne                  |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira |
| Spalvinis žymėjimas          | be                  |
| Produkto rūšis               | Phillips antgalis   |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)      | tinka         |                |           |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka |                |           |
| Alyva                          | tinka         |                |           |
| sausasis                       | ribotai tinka |                |           |