

**Garant****Rankinis plėstuvas konfiguruojam, be dangos, Nominalusis Ø DC: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	160200 2
GTIN	4045197926425
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Modelis:**

Su **kairine spirale** 7 – 8° ir ilga kreipiančiąja dalimi - 1/4 pjaunamosios briaunos ilgio. Lyginis dantų skaičius kintamu žingsniu - puiki kiaurymės kokybė. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą.

Rankiniai plėstuvai **nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.**

**Paskirtis:**

Kiaurosiosms kiaurymėms (netinka aklinosioms kiaurymėms). Taip pat puikiai tinka pertraukiamajam apdirbimui.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto keturbriaunis □	1,6 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	25 mm
Ø ribos	1,901 - 2,12 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	34 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	2 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 206 B
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	7-8 laipsniai

Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		