

## Ribinė kalibruojanti šakutė su skaičiais išreikšta tolerancija, Tipas: A



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 484225 A      |
| GTIN             | 2050001956392 |
| Produktų klasė   | 48B           |

### Aprašymas

#### SVARBU: produktą galima konfigūruoti

Tolerancijos laukas: a; b; c; cd; d.; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

Kokybė: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nominalus dydis: 3.001 - 5.999 mm, Intervall: 0,001

#### Modelis:

Dvipusės kalibrinės šakutės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir tiksliai pritrintos. Praeinančioji pusė su **užlaida nusidėvėjimui** pagal DIN 7163.

Tarpiniams matmenims arba ribinėmis nuokrypomis, išreikštomis skaičiais.

Ribinė kalibruojanti šakutė su skaičiais išreikšta tolerancija, pvz., **Nr. 484225 dyd. 41,04 + 0,01/-0,02**

#### Paskirtis:

Velenų kontrolei paslankiose, perėjimo ir presuotose angose.

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

#### Pastaba:

Dydžio žymėjimo tipas apibūdina nominalų matmenį milimetrais (mm).

Tipas A = 3 – 5,999

Tipas B = 6,001 – 6,999

Tipas C = 7,001 – 10,999

Tipas D = 10,001 – 14,999

Tipas E = 15,001 – 18,999

Tipas F = 19,001 – 22,999

Tipas G = 23,001 – 27,999

Tipas H = 28,001 – 32,999

Tipas I = 33,001 – 39,999

Tipas J tipas = 40,001 – 43,999

Tipas K = 44,001 – 49,999

Tipas L = 50,001 – 55,999

Tipas M = 56,001 – 62,999

Tipas N = 63,001 – 71,999

Tipas O = 72,001 – 75,999

Tipas P = 76,001 – 82,999

Tipas Q = 83,001 – 92,999

Tipas R = 93,001 – 99,999

Kalibravimas: L8

Nominalus dydis: 3,001 - 5,999 mm

## Techninis aprašymas

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Tolerancijos vertė  | -1,8 - 0,9 mm                      |
| Kalibro rūšis       | Praeinantieji srieginiai kalibrai  |
| Kalibro rūšis       | Nepraeinantysis srieginis kalibras |
| Norma               | DIN 7164                           |
| Norma               | DIN 7150-2                         |
| Norma               | DIN 7163                           |
| Tolerancijos laukas | b                                  |
| Tolerancijos laukas | c                                  |
| Tolerancijos laukas | a                                  |
| Tolerancijos laukas | d.                                 |
| Tolerancijos laukas | e                                  |
| Tolerancijos laukas | cd                                 |
| Tolerancijos laukas | fg                                 |
| Tolerancijos laukas | ef                                 |
| Tolerancijos laukas | f                                  |
| Tolerancijos laukas | js                                 |
| Tolerancijos laukas | j                                  |
| Tolerancijos laukas | g                                  |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Tolerancijos laukas | h                            |
| Tolerancijos laukas | m                            |
| Tolerancijos laukas | n                            |
| Tolerancijos laukas | k                            |
| Tolerancijos laukas | s                            |
| Tolerancijos laukas | p                            |
| Tolerancijos laukas | r                            |
| Tolerancijos laukas | v                            |
| Tolerancijos laukas | x                            |
| Tolerancijos laukas | t                            |
| Tolerancijos laukas | u                            |
| Tolerancijos laukas | z                            |
| Tolerancijos laukas | za                           |
| Tolerancijos laukas | y                            |
| Tolerancijos laukas | zb                           |
| Tolerancijos laukas | zc                           |
| Kokybė              | 7                            |
| Kokybė              | 10                           |
| Kokybė              | 11                           |
| Kokybė              | 8                            |
| Kokybė              | 9                            |
| Kokybė              | 12                           |
| Kokybė              | 13                           |
| Kokybė              | 6                            |
| Nominalus dydis     | 3,001 - 5,999 mm             |
| Medžiaga            | Aukščiausios kokybės plienas |
| Kalibravimas        | L8                           |
| Produkto rūšis      | Ribinė kalibruojanti šakutė  |

## Paslaugos

|   |              |
|---|--------------|
| Žymėjimas lazeriu Tipas   | 018940       |
| Kalibravimas Ribinė kalibruojanti šakutė Maksimalus nominalusis matmuo 50 mm          | 018420 50    |
| DAkKS kalibravimas Ribinė kalibruojanti šakutė maksimalus nominalusis matmuo 5-100 mm | 028710 5-100 |
| Kalibravimas Ribinė kalibruojanti šakutė Maksimalus nominalusis matmuo 50 mm          | 028700 50    |