

Ribinė kalibruojanti šakutė su skaičiais išreikšta tolerancija, Tipas: I**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	484225 I
GTIN	2050001956477
Produktų klasė	48B

Aprašymas**SVARBU: produktą galima konfigūruoti**

Tolerancijos laukas: a; b; c; cd; d.; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc

Kokybė: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nominalus dydis: 33.001 - 39.999 mm, Intervall: 0,001

Modelis:

Dvipusės kalibrinės šakutės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir tiksliai pritrintos. Praeinančioji pusė su **užlaida nusidėvėjimui** pagal DIN 7163.

Tarpiniams matmenims arba ribinėmis nuokrypomis, išreikštomis skaičiais.

Ribinė kalibruojanti šakutė su skaičiais išreikšta tolerancija, pvz., **Nr. 484225 dyd. 41,04 + 0,01/-0,02**

Paskirtis:

Velenų kontrolei paslankiose, perėjimo ir presuotose angose.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.**

Pastaba:

Dydžio žymėjimo tipas apibūdina nominalų matmenį milimetrais (mm).

Tipas A = 3 – 5,999

Tipas B = 6,001 – 6,999

Tipas C = 7,001 – 10,999

Tipas D = 10,001 – 14,999

Tipas E = 15,001 – 18,999

Tipas F = 19,001 – 22,999

Tipas G = 23,001 – 27,999

Tipas H = 28,001 – 32,999

Tipas I = 33,001 – 39,999

Tipas J tipas = 40,001 – 43,999

Tipas K = 44,001 – 49,999

Tipas L = 50,001 – 55,999

Tipas M = 56,001 – 62,999

Tipas N = 63,001 – 71,999

Tipas O = 72,001 – 75,999

Tipas P = 76,001 – 82,999

Tipas Q = 83,001 – 92,999

Tipas R = 93,001 – 99,999

Kalibravimas: L8

Nominalus dydis: 33,001 - 39,999 mm

Techninis aprašymas

Tolerancijos vertė	-3,9 - 1,95 mm
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Norma	DIN 7163
Tolerancijos laukas	b
Tolerancijos laukas	c
Tolerancijos laukas	a
Tolerancijos laukas	d.
Tolerancijos laukas	e
Tolerancijos laukas	cd
Tolerancijos laukas	fg
Tolerancijos laukas	ef
Tolerancijos laukas	f
Tolerancijos laukas	j
Tolerancijos laukas	js
Tolerancijos laukas	g

Tolerancijos laukas	h
Tolerancijos laukas	m
Tolerancijos laukas	n
Tolerancijos laukas	k
Tolerancijos laukas	s
Tolerancijos laukas	p
Tolerancijos laukas	r
Tolerancijos laukas	v
Tolerancijos laukas	x
Tolerancijos laukas	t
Tolerancijos laukas	u
Tolerancijos laukas	z
Tolerancijos laukas	za
Tolerancijos laukas	y
Tolerancijos laukas	zb
Tolerancijos laukas	zc
Kokybė	12
Kokybė	11
Kokybė	8
Kokybė	6
Kokybė	13
Kokybė	10
Kokybė	7
Kokybė	9
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Nominalus dydis	33,001 - 39,999 mm
Kalibravimas	L8
Produkto rūšis	Ribinė kalibruojanti šakutė

Paslaugos

Kalibravimas Ribinė kalibruojanti šakutė Maksimalus nominalusis matmuo 50 mm	018420 50
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
Kalibravimas Ribinė kalibruojanti šakutė Maksimalus nominalusis matmuo 50 mm	028700 50
DAkKS kalibravimas Ribinė kalibruojanti šakutė maksimalus nominalusis matmuo 5-100 mm	028710 5-100