


## Ribinis griovelių kalibras su skaičiais išreikštomis ribinėmis nuokrypomis, Tipas: A



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	484411 A
GTIN	2050001956699
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Modelis:

Tarpiniams matmenims arba ribinėmis nuokrypomis, išreikštomis skaičiais.

Griovelių kalibrai su praeinančiąja ir nepraeinančiąja pusėmis. Praeinančioji pusė su **užlaida nusidėvėjimui** pagal DIN 7164. Kalibrų pagrindas iš grūdinto plieno.

Griovelių kalibras su skaičiais išreikšta tolerancija, pvz., Nr. 484411 dyd. **41,04 +0,01/-0,02**.

#### Paskirtis:

Plokščių įlaidų, pvz., griovelių kontrolei.

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1 und DIN 7164**.

#### Pastaba:

Dydžio žymėjimo tipas apibūdina nominalų matmenį milimetrais (mm).

Tipas A = 3,001 – 5,999

Tipas B = 6,001 – 8,999

Tipas C = 9,001 – 12,999

Tipas D = 13,001 – 16,999

Tipas E = 17,001 – 20,999

Tipas F = 21,001 – 25,999

### Techninis aprašymas

Nominalus dydis	3,001 - 5,999 mm
Tolerancijos vertė	-1,8 mm
Norma	DIN 7164

Norma	DIN 1938-1
Tolerancijos laukas	A
Tolerancijos laukas	B
Tolerancijos laukas	C
Tolerancijos laukas	CD
Tolerancijos laukas	D
Tolerancijos laukas	E
Tolerancijos laukas	EF
Tolerancijos laukas	F
Tolerancijos laukas	FG
Tolerancijos laukas	G
Tolerancijos laukas	H
Tolerancijos laukas	JS
Tolerancijos laukas	J
Tolerancijos laukas	K
Tolerancijos laukas	M
Tolerancijos laukas	P
Tolerancijos laukas	N
Tolerancijos laukas	R
Tolerancijos laukas	S
Tolerancijos laukas	U
Tolerancijos laukas	T
Tolerancijos laukas	V
Tolerancijos laukas	X
Tolerancijos laukas	F
Tolerancijos laukas	ZA
Tolerancijos laukas	Z
Tolerancijos laukas	ZB
Tolerancijos laukas	ZC

Kokybė	7
Kokybė	8
Kokybė	9
Kokybė	10
Kokybė	11
Kokybė	12
Kokybė	13
Kalibravimas	L6
Produkto rūšis	Ribinis griovelių kalibras

## Paslaugos

KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm	028300 20
---	-----------