

Garant
Rankinis plėstuvas konfiguruojam, be dangos, Nominalusis Ø DC: 10,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	160200 10,5
GTIN	4045197927026
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Modelis:

Su **kairine spirale** 7 – 8° ir ilga kreipiančiąja dalimi - 1/4 pjaunamosios briaunos ilgio. Lyginis dantų skaičius kintamu žingsniu - puiki kiaurymės kokybė. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą.

Rankiniai plėstuvai **nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.**

Paskirtis:

Kiaurosiosms kiaurymėms (netinka aklinosioms kiaurymėms). Taip pat puikiai tinka pertraukiamajam apdirbimui.

Techninis aprašymas

Koto keturbriaunis <input type="checkbox"/>	8 mm
Ø ribos	10,101 - 10,6 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	66 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Bendras ilgis L	133 mm
Iškyšos ilgis L ₁	83 mm
Nominalusis Ø D _c	10,5 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 206 B
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	7-8 laipsniai

Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		