

Garant**Rankinis plėstuvas konfiguruojam, be dangos, Nominalusis Ø DC: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	160200 12
GTIN	4045197927057
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Modelis:**

Su **kairine spirale** 7 – 8° ir ilga kreipiančiąja dalimi - 1/4 pjaunamosios briaunos ilgio. Lyginis dantų skaičius kintamu žingsniu - puiki kiaurymės kokybė. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą.

Rankiniai plėstuvai **nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.**

Paskirtis:

Kiaurosiosms kiaurymėms (netinka aklinosioms kiaurymėms). Taip pat puikiai tinka pertraukiamajam apdirbimui.

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	12 mm
Bendras ilgis L	152 mm
Ø ribos	11,601 - 12,3 mm
Koto keturbriaunis □	9 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	76 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Iškyšos ilgis L ₁	97 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 206 B
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	7-8 laipsniai

Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		