

Garant

Spaustuvas 5 ašių apdirbimui Xpent, Tipas: 1S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361100 1S
GTIN	4045197926906
Produktų klasė	310

Aprašymas

Modelis:

- Patogu pasiekti ir idealiai simetriškas.
- Lanksti, modulinė užspaudimo sistema.
- Visos plokštumos grūdintos ir šlifotos.
- Užspaudimo jėga nuo 40 kN, kai sukimo momentas 90 Nm.
- Abu užspaudimo modulius galima atskirai uždėti ant bazinio laikiklio.
- Kintamas užspaudimo ir reguliavimo diapazonas.
- Atsikartojimo tikslumas < 0,01 mm.
- Su kiaurymėmis 18M16 nulinio taško fiksavimo sistemai, kai atstumas 200 mm.

Paskirtis:

Ruošinio apdirbimui iš 5 pusių.

Naudojant skirtingas lūpas galima spausti tiek įprastas, lygias detales, tiek neapdirbtus ruošinius.

Tiekimo sudėtis:

Bazinis bėgelis, suklys, suklio ilgintuvas, rankena / 6-briaunis atsuktuvas (tipas 1S), fiksuotas užspaudimo modulis, mobilus užspaudimo modulis.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo moduliai Nr. 361105 – 361110, vidurinė žiauna Nr. 361111, baziniai bėgeliai Nr. 361115, suklys Nr. 361119, suklio ilgintuvai Nr. 361120, prispaudikliai Nr. 361165, dinamometriniai raktai Nr. 656050 dyd. 120, atsuktuvo galvutės Nr. 643329, ruošinio atrama Nr. 360094, uždedamos lūpos Nr. 361123 – 361138.

Pastaba:

Tinkamos keičiamos lūpos Nr. 361123 – 361137 ir lūpos su iškyša Nr. 361140 – 361151 neįeina į tiekimo sudėtį. Užspaudimo eigai S4 reikalingas suklio ilgintuvas Nr. 361120. Kad įrankis būtų tobulai suteptas, rekomenduojame naudoti universalų tepalą Nr. 083592 PLUS.

Techninis aprašymas

C_1	77,5 mm
maksimalus sukimo momentas	90 Nm
Užspaudimo ribos S4	286 - 386 mm
Užspaudimo ribos S3	186 - 290 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	Xpent1-2
Griovelio plotis n H7	20 mm
Ilgis L	454 mm
Plotis B	125 mm
Korpuso aukštis c	125,5 mm
Aukštis h	45 mm
Raktų dydžių matmenys	5 mm
Raktų dydžių matmenys	10 mm
Užspaudimo ribos S1	6 - 108 mm
Svoris	34 kg
Užspaudimo ribos S2	104 - 208 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	40 kN
Serija	Xpent
Didelis suklio ilgintuvas	100
Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas