

ASATEX[®]**Pirštinių pora Hit Flex, Pirštinių dydis: 7**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	094280 7
GTIN	4029201135478
Produktų klasė	09H

Aprašymas

Modelis:

Hit Flex. Orui pralaidžios pirštinės su nitrilo putos danga pasižymi labai geru lietimui pojūčiu, dideliu patvarumu ir puikiai tinkančia forma. Öko-Tex[®] Standard 100.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100

Spalva: juoda / pilka

Techninis aprašymas

Lietimo pojūtis	gerai
Imti drėgniems daiktams	gerai
Kvėpuoja	gerai
Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
Tinkama forma	labai gerai

Dangos medžiaga	Nitrilinės
Pirštinių dydis	7
be silikono	ne
Be DMF	ne
Apsauga nuo karščio	nėra
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	12
EN 388	4131X
Pagrindo medžiaga	Nailonas, elastanas
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	juoda / pilka
Svoris	22,4 g
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės