

Garant**eco tekimo plokštelių laikiklis, trumpas, kairin., Koto / plokštelių dydžiai: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250005 20/12
GTIN	4045197926951
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui.

Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

Laikiklio ISO kodas: DCLNR/L 2020X12

Tinkamos keičiamos plokštelės: CN.. 1204..

Darbinės dalies ilgis L_4 : 26 mm

Galvutės ilgis L_1 : 29 mm

Bendras ilgis L: 88 mm

Atraminė plokštelė: 259033 2

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Plokštelės dydis	12 mm
Galvutės ilgis L_1	29 mm

Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 8
Darbinės dalies ilgis L ₄	26 mm
Bendras ilgis L	88 mm
Koto dydis	20 mm
Atraminė plokštelė	259033 2
Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 2020X12
Varžtas atraminei plokštelei	259027 2
Serija	Eco
Paskirtis	kairin.
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte