

**Garant**

**eco tekimo plokštelių laikiklis, trumpas, dešin., Koto / plokštelių dydžiai: 25/11mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260294 25/11
GTIN	4251414915060
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

GARANT eco atplovimo įrankio laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės plovimo briauną. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tiksliai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir plovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimui laikui ir saugesniam darbo procesui. Su plokštumos aušinimu

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

Laikiklio ISO kodas: SDJCR/L 2525X11

Tinkamos keičiamos plokštelės: DC.. 11T3..

Darbinės dalies ilgis L<sub>4</sub>: 32 mm

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 32 mm

Bendras ilgis L: 104,5 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys: 269023 3

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 2525X11
Varžtas atraminei plokštei	269013 1
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Koto dydis	25 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Bendras ilgis L	104,5 mm
Atraminė plokštelė	269007 1
Serija	Eco
Paskirtis	dešin.
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15