

Garant**eco tekimo plokštelių laikiklis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260295 20/11
GTIN	
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

GARANT eco atplovimo įrankio laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės plovimo briauną. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tiksliai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir plovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimui laikui ir saugesniam darbo procesui. Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Bendras ilgis L	92 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 1
Atraminė plokštelė	269007 1
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..

Laikiklio ISO kodas	SDJCR/L 2020X11
Koto dydis	20 mm
Serija	Eco
Paskirtis	kairinis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu
Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659906 500

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15