

Garant
Eco tekinimo laikiklis DDJNR 93°, keičiamoms plokštelėms DN., dešininis

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250614 25/15
GTIN	4045197927316
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259033 3
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 11
Laikiklio ISO kodas	DDJNR/L 2525X15
Galvutės ilgis L ₁	38 mm
Bendras ilgis L	109,5 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 2
Plokštelės dydis	15 mm

Koto dydis	25 mm
Serija	Eco
Paskirtis	dešin.
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX10

674248 TX10