

**Garant**

**eco tekimo plokštelių laikiklis, trumpas, dešin., Koto / plokštelių dydžiai:  
16/06 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251908 16/06
GTIN	4045197927354
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Su plokštumos aušinimu

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

ISO kodų laikiklis: DWLNR/L 1616X06

tinkamos keičiamosios plokštelės: WN.. 0604..

Darbinės dalies ilgis L<sub>4</sub>: 20 mm

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 27 mm

Bendras ilgis L: 74 mm

Atraminė plokštelė: 259033 8

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	74 mm
Atraminė plokštelė	259033 8
Koto dydis	16 mm

Galvutės ilgis $L_1$	27 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 12
tinkamos keičiamosios plokštelės	WN.. 0604..
ISO kodų laikiklis	DWLNR/L 1616X06
Plokštelės dydis	6 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 1
Darbinės dalies ilgis $L_4$	20 mm
Paskirtis	dešinin.
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas $\kappa$	95 laipsniai
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8