

Garant**eco tekinimo plokštelių laikiklis, trumpas, kairin., Koto / plokštelių dydžiai: 25/08 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251909 25/08
GTIN	4045197927408
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

ISO kodų laikiklis: DWLNR/L 2525X08

tinkamos keičiamosios plokštelės: WN.. 0804..

Darbinės dalies ilgis L₄: 32 mm

Galvutės ilgis L₁: 32 mm

Bendras ilgis L: 104,5 mm

Atraminė plokštelė: 259033 6

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Koto dydis	25 mm

Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 9
Bendras ilgis L	104,5 mm
Atraminė plokštelė	259033 6
ISO kodų laikiklis	DWLNR/L 2525X08
Plokštelės dydis	8 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 4
tinkamos keičiamosios plokštelės	WN.. 0804..
Paskirtis	kairin.
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500