

Garant**eco tekimo plokštelių laikiklis, trumpas, kairin., Koto / plokštelių dydžiai: 20/08 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251909 20/08
GTIN	4045197927392
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

ISO kodų laikiklis: DWLNR/L 2020X08

tinkamos keičiamosios plokštelės: WN.. 0804..

Darbinės dalies ilgis L₄: 25 mm

Galvutės ilgis L₁: 32 mm

Bendras ilgis L: 92 mm

Atraminė plokštelė: 259033 6

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	8 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259036 9
ISO kodų laikiklis	DWLNR/L 2020X08

Atraminė plokštelė	259033 6
Bendras ilgis L	92 mm
Galvutės ilgis L ₁	32 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	WN.. 0804..
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Varžtas atraminei plokštei	259027 4
Koto dydis	20 mm
Paskirtis	kairin.
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500