

**Garant****Rankinis plėstuvas konfiguruojam, be dangos, Nominalusis Ø DC: 24mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	160200 24
GTIN	4045197927262
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Modelis:**

Su **kairine spirale** 7 – 8° ir ilga kreipiančiąja dalimi - 1/4 pjaunamosios briaunos ilgio. Lyginis dantų skaičius kintamu žingsniu - puiki kiaurymės kokybė. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą.

Rankiniai plėstuvai **nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.**

**Paskirtis:**

Kiaurosiosms kiaurymėms (netinka aklinosioms kiaurymėms). Taip pat puikiai tinka pertraukiamajam apdirbimui.

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	24 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	115 mm
Koto keturbriaunis □	18 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Bendras ilgis L	231 mm
Ø ribos	23,201 - 24,2 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	145 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 206 B
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	7-8 laipsniai

Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		