

Garant**Rankinis plėstuvas konfiguruojam, be dangos, Nominalusis Ø DC: 33mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	160200 33
GTIN	4045197927538
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Modelis:**

Su **kairine spirale** 7 – 8° ir ilga kreipiančiąja dalimi - 1/4 pjaunamosios briaunos ilgio. Lyginis dantų skaičius kintamu žingsniu - puiki kiaurymės kokybė. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą.

Rankiniai plėstuvai **nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.**

Paskirtis:

Kiaurosiosms kiaurymėms (netinka aklinosioms kiaurymėms). Taip pat puikiai tinka pertraukiamajam apdirbimui.

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	33 mm
Koto keturbriaunis □	26 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Bendras ilgis L	265 mm
Ø ribos	32,2 - 33,2 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	133 mm
Iškyšos ilgis L ₁	168 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 206 B
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	7-8 laipsniai

Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		