

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-600, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 094240 7 |
| GTIN | 10076490499348 |
| Produktų klasė | 04P |

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® 11-600. Plonos megztos pirštinės, delnai su danga, darbui sausoje aplinkoje. Tinka tiksliam darbui, gerai praleidžia orą. Iš labai plonos bazinės medžiagos, tinka lengviems ir tiksliems darbams, kuriems reikia **maksimaliai laisvų judesių**. Saugo produktus nuo nučiupinėjimo, pirštinių paliekamų pėdsakų, produktą veikiančių teršalų. Ypač tinka mažų detalių, pvz., rutulinių guolių, lankstų ir spyruoklių, montavimui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|--------------|
| Imti alyvuotiems daiktams | vidutiniškai |
| be silikono | ne |
| Lietimo pojūtis | labai gerai |
| Be DMF | ne |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Apsauga nuo karščio | nėra |
| Kvėpuoja | labai gerai |
| Imti drėgniems daiktams | vidutiniškai |
| Tinkama forma | labai gerai |
| Dangos medžiaga | PU (poliuretanai) |
| Pirštinių dydis | 7 |
| Serija | HyFlex® |
| Apsaugos kategorija | Kategorija II |
| Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės |
| Turinys | 12 |
| EN 388 | 3121A |
| Pagrindo medžiaga | Nailonas |
| Danga | PU |
| Dangos variantai | Vidinis paviršius |
| Pritaikymo sritys | Tikslumas |
| Ilgis | 200 mm |
| Spalva | balta |
| Svoris | 11,6 g |
| Mezgimo technologija | 15G |
| Paskirtis | daugkartin. |
| Medžiaga | PU |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų | A |
| Produkto rūšis | Universalios pirštinės |