

HOLEX**Slankmatis dirbtuvėms su mm ir colių padalomis, Matavimo diapazonas: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415100 1000
GTIN	4045197927699
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Modelis:**

Aštrios matavimo žiaunos matavimams išorinio sriegio dugne ir siauruose grioveliuose, įdubose ir siauruose grioveliuose. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams. Aiški ryški skalė. Su fiksavimo varžtu. Iki dyd. 300 visas grūdintas, nuo dyd. 500 grūdintos matavimo plokštumos.

Techninis aprašymas

Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Kalibravimas	A1
Pakuotė	tvirta dėžė
Padalos vertė	1/128 in
Antgalių ilgis	150 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,15 mm
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX

Produkto rūšis

Slankmatis dirbtuvėms

PaslaugosKalibravimasSlankmatis / gylmatis
Maksimalios matavimo
ribos 1000 mm

021000 1000

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis
Maksimalios matavimo ribos 1000 mm

021010 1000