

HOLEX**Slankmatis dirbtuvėms su mm ir colių padalomis, Matavimo diapazonas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415100 200
GTIN	4045197927668
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Modelis:**

Aštrios matavimo žiaunos matavimams išorinio sriegio dugne ir siauruose grioveliuose, įdubose ir siauruose grioveliuose. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams. Aiški ryški skalė. Su fiksavimo varžtu. Iki dyd. 300 visas grūdintas, nuo dyd. 500 grūdintos matavimo plokštumos.

Techninis aprašymas

Antgalių ilgis	60 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	A1
Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Padalos vertė	1/128 in
Norma	ISO 13385
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX

Produkto rūšis

Slankmatis dirbtuvėms

PaslaugosKalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo
ribos 200 mm

021000 200

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis
Maksimalios matavimo ribos 200 mm

021010 200