

ASATEX**Pirštinių pora Hit Flex, Pirštinių dydis: 8**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 094280 8 |
| GTIN | 4029201184315 |
| Produktų klasė | 09H |

Aprašymas

Modelis:

Hit Flex. Orui pralaidžios pirštinės su nitrilo putos danga pasižymi labai geru lietimui pojūčiu, dideliu patvarumu ir puikiai tinkančia forma. Öko-Tex® Standard 100.

Standartas:

EN 388; EN 420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100

Spalva: juoda / pilka

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|--------------|
| Be DMF | ne |
| Apsauga nuo karščio | nėra |
| Imti alyvuotiems daiktams | vidutiniškai |
| Kvėpuoja | gerai |
| Lietimo pojūtis | gerai |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Pirštinių dydis | 8 |
| Dangos medžiaga | Nitrilinės |
| Tinkama forma | labai gerai |
| Imti drėgniems daiktams | gerai |
| be silikono | ne |
| Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės |
| Apsaugos kategorija | Kategorija II |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 |
| Turinys | 12 |
| EN 388:2016 | 4131X |
| Pagrindo medžiaga | Nailonas, elastanas |
| Danga | Nitril |
| Dangos variantai | Vidinis paviršius |
| Pritaikymo sritys | Allround |
| Spalva | juoda / pilka |
| Svoris | 22,4 g |
| Paskirtis | daugkartin. |
| Produkto rūšis | Universalios pirštinės |