



## Skaitmeninis gylmatis, Matavimo ribos: 50mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	418760 50
GTIN	4045197927682
Produktų klasė	42A

### Aprašymas

#### Modelis:

Skaitmeninis slankmatis su **absoliutine skale**, nereikia nustatinėti nulio. Itin didelį tikslumą užtikrina stiklinė liniuotė. Po maždaug 5 min. elektronika išsijungia automatiškai, o įsijungia paprasčiausiai pajudinus slankiklį.

#### Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

### Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Kalibravimas	A1
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Matavimo adatos galiuko ilgis	6 mm
Matavimo adatos Ø	1,5 mm
Leistina paklaida	0,02 mm
Tiltelio ilgis	50 mm
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	gylmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236