

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-800, Pirštinių dydis: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094350 8
GTIN	10076490480896
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® serija. Įvairiapusės pirštinės su nitrilo putos danga preciziniams ir universaliems darbams. Puikus balansas tarp patogumo, judrumo ir odos apsauga. Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ – mažiau vargsta rankos. Ūko-Tex® Standard 100.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	8
Dangos medžiaga	Nitrilinės
Lietimo pojūtis	labai gerai
Imti alyvuotiems daiktams	gerai
Kvėpuoja	labai gerai

Apsauga nuo karščio	nėra
Be DMF	taip
be silikono	taip
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
Tinkama forma	labai gerai
Serija	HyFlex®
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	12
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	be latekso
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	Be DMF
EN 388	3131A
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	Puta iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	199 mm
Spalva	pilka / balta
Svoris	20,4 g
Mezgimo technologija	15G
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Puta iš nitrilo
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	A
Produkto rūšis	Universalios pirštinės

