


Garant**WN. G 080408, Rūšis: HU7305**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252070 HU7305
GTIN	4045197927743
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WN. G 080408 HU7305 Kietlydinys: HU7305

Drožlialaužis: AM

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 400 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	AM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	400 - 600 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,6 mm/aps,

Kietlydinys	HU7305
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNGG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui