

**Ansell****Pirštinių pora HyFlex® 11-600, Pirštinių dydis: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094240 8
GTIN	10076490499331
Produktų klasė	04P

**Aprašymas****Modelis:**

HyFlex® 11-600. Plonos megztos pirštinės, delnai su danga, darbui sausoje aplinkoje. Tinka tiksliam darbui, gerai praleidžia orą. Iš labai plonos bazinės medžiagos, tinka lengviems ir tiksliems darbams, kuriems reikia **maksimaliai laisvų judesių**. Saugo produktus nuo nučiupinėjimo, pirštinių paliekamų pėdsakų, produktą veikiančių teršalų. Ypač tinka mažų detalių, pvz., rutulinių guolių, lankstų ir spyruoklių, montavimui.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Apsauga nuo karščio	nėra
Lietimo pojūtis	labai gerai
Tinkama forma	labai gerai
Pirštinių dydis	8

Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
Be DMF	ne
be silikono	ne
Kvėpuoja	labai gerai
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
Dangos medžiaga	PU (poliuretanai)
Serija	HyFlex®
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	12
EN 388	3121A
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	200 mm
Spalva	balta
Svoris	11,6 g
Mezgimo technologija	15G
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	PU
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	A
Produkto rūšis	Universalios pirštinės