

**Garant****CNMG 190624, Rūšis: HB7140-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250176 HB7140-1
GTIN	4045197927965
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CNMG 190624 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1  
Drožlialaužis: VM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

### Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VM
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	2,4 mm
Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui