


Garant
SNMM 120412, Rūšis: HB7140-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	251386 HB7140-1
GTIN	4045197928368
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMM 120412 HB7140-1 Kampo spindulys: 1,2 mm
 Kietlydinys: HB7140-1
 Drožlialaužis: VR
 Pjūvio gylis a_p : 2 - 12 mm
 Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	VR
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-1
Kampo spindulys	1,2 mm

Pjūvio gylis a_p	2 - 12 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMM 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui