


**Garant**
**CNMM 120416, Rūšis: HB7140-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250455 HB7140-1
GTIN	4045197928061
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CNMM 120416 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VR

Pjūvio gylis  $a_p$ : 2 - 8 mm

Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

### Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7140-1
Pastūma $f$	0,2 - 0,8 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	2 - 8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas

Kampo spindulys	1,6 mm
Ašmenys	HM
Drožialaužis	VR
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui