



## Pneumatinis smūginis suktuvas, Tipas: W2920



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

079171 W2920

GTIN

7322590051280

Produktų klasė

03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø.

Našus smūginis veržliasukis.

Oras išleidžiamas per rankeną, perjungiama į **dešininę / kairinę eigą**.

- **Patvarus dvigubo smūgio mechanizmas.**
- **Mažas svoris dideliame našumui.**
- **Ilgaamžiškas kompozitinis kompaktiškas korpusas ir rankena.**
- **Ergonomiška izoliuota rankena.**
- **Valdymas dešinine / kairine eiga naudojant du mygtukus.**

#### Paskirtis:

Tinka kietoms medžiagoms.

#### Atsarginė dalis:

**Parinkti techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits):** Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

### Techninis aprašymas

Ilgis	218 mm
Dešininė / kairinė eiga	taip
Darbinis triukšmas	96 dB(A)
Sūkių momento ribos	300 - 1450 Nm
maksimalus sūkių skaičius	5500 min <sup>-1</sup>
Įrankių laikiklio matmenys	3/4 in
maksimalus oro poreikis	1620 l/min
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	13 mm
maksimali vibracija pagal EN	10,2 m/s <sup>2</sup>
Gamintojo pavadinimas	W2920
Konstrukcija	Pistoletas
Svoris	3,2 kg
Aukštis	206 mm
Įrankių laikiklio pavaros profilis	□
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M30
Pneumatinė jungtis	3/8 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Suktuvai