

**Garant**
**SNMG 150608, Rūšis: HB7140-1**


### Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 251230 HB7140-1 |
| GTIN             | 4045197928160   |
| Produktų klasė   | 21G             |

### Aprašymas

SNMG 150608 HB7140-1 Kampe spindulys: 0,8 mm  
 Kietlydinys: HB7140-1  
 Drožlialaužis: VM  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

### Techninis aprašymas

|   |                     |
|---|---------------------|
| Pagrindinis naudojimas                        | M                   |
| Kampe spindulys                               | 0,8 mm              |
| Pastūma $f$                                   | 0,1 - 0,4 mm/aps,   |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 60 - 230 m/min      |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas |
| Drožlialaužis                                 | VM                  |
| Kietlydinys                                   | HB7140-1            |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Pjūvio gylis $a_p$                        | 0,5 - 4 mm                      |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka      | Rupusis apdirbimas              |
| Ašmenys                                   | HM                              |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMG 150608                     |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 8                               |
| Produkto rūšis                            | keičiamosios plokštelės tekimui |