

**Garant****CNMG 160612, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250170 HB7120-1
GTIN	4045197927491
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 160612 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1  
Drožlialaužis: VM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7120-1
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min

Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui