

**Garant**
**CNMG 160612, Rūšis: HB7140-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250170 HB7140-1
GTIN	4045197927903
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CNMG 160612 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-1
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui