


Garant
CNMM 160616, Rūšis: HB7120-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	250460 HB7120-1
GTIN	4045197928078
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 160616 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VR

Pjūvio gylis a_p : 2 - 8 mm

Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 210 m/min
Pjūvio gylis a_p	2 - 8 mm
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7120-1
Pagrindinis naudojimas	M

Drožialaužis	VR
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui