

Garant**Ištekimo plokštelių laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260725 16/09
GTIN	4045197927798
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Užspaudimo ilgis L_2	15,25 mm
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Iškyšos ilgis L_1	48 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 09T3..
Laikiklio ISO kodas	A16M SSKCR/L09
Bendras ilgis L	150 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500